

CIERRES DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA

	FOSC 450 A4	FOSC 450 B6	FOSC 450 D6	SCIL C
				
Estilo	Domo	Domo	Domo	Línea
Dimensiones (Largo x Diámetro)	485 x 150 mm	610 x 254 mm	753 x 254 mm	140 x 216 x 350 mm
Peso (aprox.)	2.72 kg	5.9 kg	9.07 kg	2 kg
Tipo de Sello para Cables	Bloque de Gel			Cinta de Gel
Nivel de Hermeticidad	IP68 (Subterráneo 5m bajo agua)			IP68 (Subterráneo 2m bajo agua)
Tipo de cierre/apertura	Abrazadera Plástica (Sin herramientas)			Broches Laterales
Puertos para Cables	2 cables de 7.6 - 22 mm diámetro + 2 cables de 9.9 - 27.9 mm diámetro	6 cables de 9 - 25 mm diámetro	6 cables de 9 - 25 mm diámetro	6 cables de 7 - 23 mm diámetro
Puertos para Cables de Diámetro reducido	Sí (multipuertos disponibles)	Sí (multipuertos disponibles)	Sí (multipuertos disponibles)	Sí (multipuertos disponibles)
CAPACIDAD DE EMPALME				
Capacidad de bandejas de empalme	3	6	6	6
Cantidad de empalmes por bandeja	24	24	72	24
Capacidad máxima de empalmes	72	144	432	144
APLICACIONES				
Reparación / Unión de 2 cables	Sí (cables de baja capacidad)	Sí	Sí	Sí
Derivaciones con corte longitudinal	Sí (cables de baja capacidad)	Sí	Sí	Sí (cables de baja capacidad)
Capacidad de Almacenamiento de tubos holgados	Baja	Media	Alta	Baja
Escenarios de Instalación	Mini Registro / Poste / Mensajero Aéreo	Registro / Poste / Mensajero Aéreo	Registro / Poste / Mensajero Aéreo	Mini Registro / Poste / Mensajero Aéreo